


Osová sada
EAMM-A-D40-70AA
Číslo dílu: 8105952

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Přenositelný krouticí moment	12.5 Nm
Hmotnost výrobku	443 g
Kód rozhraní ovladače	D40
Kód rozhraní motoru In	70AA 70AB
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS