



Svorkovnice NECC-L8G5-C1

Číslo dílu: 8106756

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výstup kabelu	rovný
Hmotnost výrobku	3.8 g
Velikost balení	1
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika	Připojovací obrazec L8
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	5
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	zasunuto
Elektrické připojení 2, připojovací technika	pérová svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...300 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	8 A
Odolnost nárazům napětí	1.6 kV
Stínění	ne
Jmenovitý průřez vodičem	AWG28 - 16
Stupeň krytí	IP20
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...115 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál tělesa	PA
Barva tělesa	černá