


## Osová sada EAMM-A-N48-80PB

Číslo dílu: 8107714

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                     | Hodnota               |
|------------------------------|-----------------------|
| Jmenovitá délka              | 54 mm                 |
| Montážní poloha              | libovoln.             |
| Max. otáčky                  | 6000 1/min            |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L        |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C        |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %              |
| Stupeň krytí                 | IP40                  |
| Okolní teplota               | -10 °C...60 °C        |
| Moment setrvačnosti          | 45 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 17 Nm                 |
| Hmotnost výrobku             | 625 g                 |
| Kód rozhraní ovladače        | N48                   |
| Kód rozhraní motoru In       | 80PB<br>80R           |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS      |