


Jednotka s kyvným pohonem

KDFP-DFPD

Číslo dílu: 8108611

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	ozubená tyč / pastorek
Princip činnosti	dvojčinný jednočinn.
Velikost nastavovacího pohonu	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
Připojovací obrazec na přírubě	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
Úhel kyvu	90 stupeň
Okolní teplota	-50 °C...150 °C
Provozní tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Hmotnost výrobku	1 kg...100 kg
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS