


Osová sada EAMM-A-D80-84AA

Číslo dílu: 8110055

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Přenositelný krouticí moment	60 Nm
Hmotnost výrobku	1843 g
Kód rozhraní ovladače	D80
Kód rozhraní motoru In	84AA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS