



# Napájecí deska, vert. výst. VMPA14-VSP-QS8

Číslo dílu: 8110622

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                   | Hodnota                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Rozteč                     | 14 mm                                         |
| Provozní tlak              | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar        |
| Řídicí tlak, MPa           | 0.3 MPa...0.8 MPa                             |
| Řídicí tlak                | 3 bar...8 bar                                 |
| Provozní médium            | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké nároky na odolnost korozi           |
| Shoda s LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Okolní teplota             | -5 °C...50 °C                                 |
| Hmotnost výrobku           | 50 g                                          |
| Připojení pneumatiky 1     | QS-8                                          |
| Upozornění k materiálu     | v souladu s RoHS                              |
| Materiál napájecí desky    | zesílený PA                                   |