

Šroubení L s nástrčnou koncovkou NPQE-L-M7-Q4-P10

Číslo dílu: 8112940

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Mini
Jmenovitá světlost	2.3 mm
Druh těsnění na závitovém čepu	těsnicí kroužek
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	tvar L
Velikost balení	10
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Jmenovitý utahovací moment	2 Nm
Tolerance jmenovitého utahovacího momentu	± 5 %
Hmotnost výrobku	6.4 g
Způsob upevnění	Vnější šestihran na klíč vel. 10
Připojení pneumatiky 1	vnější závit M7
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Barva uvolňovacího kroužku	modrá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno PBT
Materiál těsnění závitu	NBR
Materiál uvolňovacího kroužku	POM
Materiál O-kroužku	NBR
Materiál těsnění hadice	NBR
Materiál segmentu pro upnutí hadice	nerezová ocel