

# Šroubení L s nástrčnou koncovkou NPQE-L-R14-Q12-P10

Číslo dílu: 8112951

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | standard                                                           |
| Jmenovitá světlost                     | 8.5 mm                                                             |
| Druh těsnění na závitovém čepu         | Potah                                                              |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                          |
| Tvar                                   | tvar L                                                             |
| Velikost balení                        | 10                                                                 |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                                                  |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                             |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-zóna III                                                 |
| Třída čistého prostoru                 | Třída 4 podle ISO 14644-1                                          |
| Okolní teplota                         | -5 °C...60 °C                                                      |
| Hmotnost výrobku                       | 32.01 g                                                            |
| Způsob upevnění                        | Vnější šestihran na klíč vel. 17                                   |
| Připojení pneumatiky 1                 | vnější závit R1/4                                                  |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 12 mm                                       |
| Barva uvolňovacího kroužku             | modrá                                                              |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                   |
| Materiál tělesa                        | mosaz, poniklováno<br>PBT                                          |
| Materiál těsnění závitu                | PTFE                                                               |
| Materiál uvolňovacího kroužku          | POM                                                                |
| Materiál těsnění hadice                | NBR                                                                |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | nerezová ocel                                                      |