

# Šroubení s nástrčnou koncovkou NPQE-DK-M7-Q4-P10

Číslo dílu: 8112969

**FESTO**



## Technické údaje

| Parametr                                                | Hodnota                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                | Mini                                                               |
| Jmenovitá světlost                                      | 3 mm                                                               |
| Druh těsnění na závitovém čepu                          | těsnící kroužek                                                    |
| Montážní poloha                                         | libovoln.                                                          |
| Tvar                                                    | přímý tvar                                                         |
| Velikost balení                                         | 10                                                                 |
| Konstrukce                                              | Princip push-pull                                                  |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot                    | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Provozní médium                                         | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                  | je možný mazaný provoz                                             |
| Třída odolnosti korozi KBK                              | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                |
| Shoda s LABS                                            | VDMA24364-zóna III                                                 |
| Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14 | Třída 4 podle ISO 14644-1                                          |
| Okolní teplota                                          | -5 °C...60 °C                                                      |
| Jmenovitý utahovací moment                              | 2 Nm                                                               |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu               | ± 5 %                                                              |
| Hmotnost výrobku                                        | 4.8 g                                                              |
| Způsob upevnění                                         | vnitřní šestihran SW3                                              |
| Připojení pneumatiky 1                                  | vnější závit M7                                                    |
| Pneumatické připojení 2                                 | pro hadici s vnějším Ø 4 mm                                        |
| Barva uvolňovacího kroužku                              | modrá                                                              |
| Upozornění k materiálu                                  | v souladu s RoHS                                                   |
| Materiál tělesa                                         | mosaz, poniklováno                                                 |
| Materiál těsnění závitu                                 | NBR<br>Vysoce legovaná nerezová ocel                               |
| Materiál uvolňovacího kroužku                           | POM                                                                |
| Materiál těsnění hadice                                 | NBR                                                                |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice                     | nerezová ocel                                                      |