

Šroubení T s nástrčnými koncovkami NPQE-T-R12-Q16-P5

Číslo dílu: 8113066

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Jmenovitá světlost	13 mm
Druh těsnění na závitovém čepu	Potah
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	tvar T
Velikost balení	5
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 4 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	65.6 g
Způsob upevnění	Vnější šestihran na klíč vel. 21
Připojení pneumatiky 1	vnější závit R1/2
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 12 mm
Barva uvolňovacího kroužku	modrá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno PBT
Materiál těsnění závitu	PTFE
Materiál uvolňovacího kroužku	POM
Materiál těsnění hadice	NBR
Materiál segmentu pro upnutí hadice	nerezová ocel