

# Spojka Y s nástrčnými koncovkami NPQE-Y-Q16-E-P5

Číslo dílu: 8113170

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                | Hodnota                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                                | standard                                                           |
| Jmenovitá světlost                                      | 13 mm                                                              |
| Montážní poloha                                         | libovoln.                                                          |
| Tvar                                                    | Tvar Y                                                             |
| Velikost balení                                         | 5                                                                  |
| Konstrukce                                              | Princip push-pull                                                  |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot                    | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Provozní médium                                         | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                  | je možný mazaný provoz                                             |
| Třída odolnosti korozi KBK                              | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                |
| Shoda s LABS                                            | VDMA24364-zóna III                                                 |
| Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14 | Třída 4 podle ISO 14644-1                                          |
| Okolní teplota                                          | -5 °C...60 °C                                                      |
| Hmotnost výrobku                                        | 40.12 g                                                            |
| Připojení pneumatiky 1                                  | pro hadici s vnějším Ø 16 mm                                       |
| Pneumatické připojení 2                                 | pro hadici s vnějším Ø 16 mm                                       |
| Barva uvolňovacího kroužku                              | modrá                                                              |
| Upozornění k materiálu                                  | v souladu s RoHS                                                   |
| Materiál tělesa                                         | PBT                                                                |
| Materiál uvolňovacího kroužku                           | POM                                                                |
| Materiál těsnění hadice                                 | NBR                                                                |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice                     | nerezová ocel                                                      |