

Pojistná západka
NPAP-QE-S-Q4-P10
Číslo dílu: 8113228

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost balení	10
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Třída čistého prostoru	Staticky instalovaný prvek, nelze smyslně ohodnotit podle ISO 14644-1
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	0.06 g
Pneumatické připojení	pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS