


# Osová sada EAMM-A-D40-60R

Číslo dílu: 8117079

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Přenositelný krouticí moment	12.5 Nm
Hmotnost výrobku	368 g
Kód rozhraní ovladače	D40
Kód rozhraní motoru In	60R
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS