


Spojovací kabel NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

Číslo dílu: 8122832

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Maximální počet cívek ventilů	1
Označení vedení	bez popisových štítků
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	2 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení spínací výstup
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	Kabel se zásuvkou
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec HP
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	2
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	2
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	Push-Pull s aretací proti neúmyslnému vytažení
Elektrické připojení 2, funkce	napájení strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	2x samostatný vodič
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	2
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...24 V
Stínění	ne
Upozornění k provozu	Provozovat pouze s externím snižováním výkonu
Délka kabelu	0.3 m
Vlastnosti kabelu	pro statická použití
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	11 mm
Průměr kabelu	0.96 mm
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi

Parametr	Hodnota
Materiál tělesa	PEEK
Barva tělesa	šedá
Materiál izolační dutinky	PVC