


Ventil VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Číslo dílu: 8122932

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	601 l/min
Provozní tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Stupeň krytí	IP65
Úřad, který vydal certifikát	TÜV 968/V 1251.00/24
Bezpečnostní funkce	Bezpečné odvětrání
Safety Integrity Level (SIL)	až SIL 3, High Demand mode do SIL 3 Low Demand mode
Upozornění k provoznímu tlaku	0 - 0,8 MPa při vnějším řídicím tlaku
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS