

Vzdálené uvedení do provozu GFCH-A2-R

Číslo dílu: 8141577

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	integrace ovladače motoru do nadřazeného řízení - vzdáleně
Rozsah výkonu	Uvedení do konstrukce funkčních modulů a jejich funkce test funkce příslušných funkčních modulů pro řízení sestavy pohonů podle příkladu projektu vzdálená pomoc při integraci potřebných funkčních bloků pro řízení sestav pohonů (až 3 pohony) do nadřazeného PLC (Festo, Siemens, AllenBradley, Beckhoff, Omron) v rámci prázdného projektu test kom. pohonů / master PLC
Pracnost v místě instalace	3 pracovní hodiny
Předpoklady ze strany zákazníka	Musí být zajištěno napětí logiky 24 V a zátěžové napětí 230/400 V. Musí být k dispozici switchový a ethernetový kabel. Lokální instalace softwaru FFT (viz portál podpory) Lokální oprávnění správce Lokální instalace komunikačního softwaru TeamViewer nebo Bomgar Stabilní internetové připojení
Poskytování služeb	8 - 10 dní po seřízení