


# Převodovka EMGA-60-P-G12-EAS-60

Číslo dílu: 8141736

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	60 mm
Velikost příruby motoru	60 mm
Vůle v pootočení	0.2 stupeň
Druh převodovky	planetová převodovka
Převodový poměr	12:1
Max. otáčky pohonu	13000 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	44 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	0.138 kg.cm <sup>2</sup>
Max. hnací moment	70 Nm
Max. stupeň účinnosti	96 %
Tuhost v krutu	2.8 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	1100 g
Rozhraní výstupu převodovky	60H
Rozhraní pohon - převodovka	60P
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS