


Převodovka EMGA-60-A-G20-60P

Číslo dílu: 8141740

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost příruby převodovky	60 mm
Velikost příruby motoru	60 mm
Vůle v pootočení	0.3 stupeň
Druh převodovky	úhlová převodovka
Převodový poměr	20:1
Max. otáčky pohonu	13000 1/min
Provozní teplota převodovky	-25 °C...90 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň krytí	IP54
Trvalý točivý moment pohonu	44 Nm
Moment setrvačnosti převodovky	0.256 kg.cm ²
Max. hnací moment	70 Nm
Max. stupeň účinnosti	92 %
Tuhost v krutu	2 Nm/arcmin
Hmotnost výrobku	1900 g
Rozhraní výstupu převodovky	60G
Rozhraní pohon - převodovka	60P
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS