

# Záslepka B-1/4-F1A

Číslo dílu: 8142290

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost balení                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Odpovídá normám                               | DIN 908                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Varianty                                      | Použití kovů s hlavním podílem mědi, zinku nebo niklu je vyloučeno. Výjimkou je nikl v oceli, chemicky poniklovaných površích, plošných spojích, kabelech, elektrických konektorech a cívkách.                                                                                                   |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií | Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky |
| Třída čistého prostoru                        | Třída 6 podle ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jmenovitý utahovací moment                    | 8.5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tolerance jmenovitého utahovacího momentu     | -20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hmotnost výrobku                              | 15 g                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Způsob upevnění                               | vnitřní šestihran OK6                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Připojení pneumatiky 1                        | vnější závit G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiál záslepky                             | ocel, chemicky poniklováno                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiál O-kroužku                            | PA<br>TPE-U(PUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |