

Průchodka pro kabel NETC-M20-PBU-T26-EX4-E

Číslo dílu: 8151587

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Okolní teplota	-40 °C...75 °C
Stupeň krytí	IP66 IP68
Upozornění ke stupni krytí	IP68 při tlaku 5 barů po dobu 30 minut
Kategorie ATEX pro plyny	II 2G
Kategorie ATEX pro prach	II 2D
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex eb IIC Gb
Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu	Ex tb IIIC Db
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	-40 °C ≤ Ta ≤ +75 °C
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX) podle směrnice EU-RoHS
Velikost	M20x1,5
Průměr kabelu	4 mm...13 mm
Barva	modrá/černá
Materiál kabelového šroubení	PA
Materiál těsnění	EPDM
Hmotnost výrobku	13 g
Velikost balení	1
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS