

# Průchodka pro kabel NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

Číslo dílu: 8151588

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                  | Hodnota                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Okolní teplota                            | -40 °C...75 °C                                                               |
| Stupeň krytí                              | IP66<br>IP68                                                                 |
| Upozornění ke stupni krytí                | IP68 při tlaku 5 barů po dobu 30 minut                                       |
| Kategorie ATEX pro plyny                  | II 2G                                                                        |
| Kategorie ATEX pro prach                  | II 2D                                                                        |
| Typ ochrany proti výbuchu plynu           | Ex eb IIC Gb                                                                 |
| Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu   | Ex tb IIIC Db                                                                |
| Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu    | -40 °C ≤ Ta ≤ +75 °C                                                         |
| Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU | EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (IEC-EX)                                           |
| Značka CE (viz prohlášení o shodě)        | podle směrnice EU pro ochranu proti výbuchu (ATEX)<br>podle směrnice EU-RoHS |
| Velikost                                  | M20x1,5                                                                      |
| Průměr kabelu                             | 4 mm...13 mm                                                                 |
| Barva                                     | černá                                                                        |
| Materiál kabelového šroubení              | PA                                                                           |
| Materiál těsnění                          | EPDM                                                                         |
| Hmotnost výrobku                          | 13 g                                                                         |
| Velikost balení                           | 1                                                                            |
| Shoda s LABS                              | VDMA24364-zóna III                                                           |
| Upozornění k materiálu                    | v souladu s RoHS                                                             |