

Adaptéry VESA CAFM-D4-VE

Číslo dílu: 8155224

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-30 °C...80 °C
Okolní teplota	-20 °C...55 °C
Hmotnost výrobku	445 g
Způsob upevnění	příšroubováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel