


Generátor tlaku/podtlaku PGVA-2-P1V1-Q4-A

Číslo dílu: 8163214

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Jemnost filtru	0.01 µm
Pomoc s konfigurací	Skripty pro Phyton
Zobrazení	LED
Výstupní tlak 1	-0.062 MPa
Výstupní tlak 2	0.08 MPa
normální průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	1.2 l/min
Rozměry Š x D x V	169 mm × 208 mm × 55 mm
Rozsah provozního napětí, DC	21.6 V...26.4 V
Elektrický příkon	11 W
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Elektrické napájení, funkce	silové a funkční uzemnění
Napájení, druh připojení	Zásuvka
Napájení, připojovací technika	svorkovnice
Napájení, počet pinů/žil	5
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 85 %
Hladina akustického výkonu	55 dB(A)
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	0 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	1.8 kg

Parametr	Hodnota
Elektrické ovládání	integrované řízení
Způsob upevnění	s vnitřním závitem M4
Připojení pneumatiky 1	QS-4
Pneumatické připojení 2	QS-4
Připojení pneumatiky, počet	2
Barva tělesa	šedá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	hliník, práškově potaženo