


Osová sada
EAMM-A-X48-57A
Číslo dílu: 8165289

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Přenositelný krouticí moment	7.5 Nm
Hmotnost výrobku	614 g
Kód rozhraní ovladače	X48
Kód rozhraní motoru In	57 A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS