

Montážní můstek DARQ-K-X1-A3-F05-R15

Číslo dílu: 8183117

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Odpovídá normám	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukce	Montážní můstek
Místo spoje pro regulátor polohy a zpětnou vazbu polohy odpovídá normě	VDI/VDE 3845 velikost AA 1 VDI/VDE 3845 velikost AA 2 VDI/VDE 3845 velikost AA 3
Třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...50 °C
Okolní teplota	-20 °C...70 °C
Hmotnost výrobku	100 g
Způsob upevnění	na přírubu dle ISO 5211
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevňovacího úhelníku	PA66, elektricky vodivý
Materiál montážního můstku	PA66, elektricky vodivý
Materiál matice	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál kotouče	silně legovaná nerezová ocel
Materiál šroubů	ušlechtilá ocel