

připojovací deska VABS-K2-10S-16-M5-P

Číslo dílu: 8186875

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	10
Jmenovitá světlost	1.6 mm
Velikost ventilu	10 mm
Fluidní připojení	Vnitřní závit M5
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Směr připojení boční
Max. počet pozic pro ventily	1
Směr proudění	není reverzibilní
Provozní médium	kapalná média plynná média
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	Dbejte na odolnost materiálů, které jsou v kontaktu s médii
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu
Teplota média	0 °C...50 °C
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Max. utahovací moment, upevnění ventilu	0.2 Nm
Max. utahovací moment šroubení	1 Nm
Max. utahovací moment	0.6 Nm
Hmotnost výrobku	20 g
Způsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Způsob upevnění ventilu	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál připojovací desky	PEEK