

Krytka
NEAU-AK-M8
Číslo dílu: 8196625

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	10 mm
Výška	11 mm
Velikost	M8x1
Tvar	záslepky
Způsob upevnění	našroubováno
Hmotnost výrobku	4.8 g
Velikost balení	8
Elektrické připojení	zásuvka
Stupeň krytí	IP67
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Barva tělesa	černá
Materiál tělesa	PBT
Montážní poloha	libovoln.
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
Požární zkouška	UL94 V-0
Barva	černá