

Axial kit EAMM-A-L38-87A-G2

Číslo dílu: 8197447

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	33 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	3.2 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	4.4 Nm
Hmotnost výrobku	390 g
Kód rozhraní ovladače	L38
Kód rozhraní motoru In	87A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS