

Pohony s pístem DFPK-75-20-T32-V4

Číslo dílu: 8198977

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost nastavovacího pohonu	75
Zdvih	20 mm
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	s mechanickou indikací
Řídicí funkce	uzavřeno silou pružiny, NC
Provozní tlak	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Stupeň krytí	IP65 IP67
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	2746 g
Pneumatické připojení	vnitřní závit G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	odlitek z ušlechtilé oceli
Materiál těsnění	FPM
Materiál tělesa	odlitek z ušlechtilé oceli
Číslo materiálu tělesa	1.4408
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová