

# spojka EAMD-42-40-16-16X25-U

Číslo dílu: 8203726

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	16 mm
Průměr upínání 2	16 mm
Velikost	42
Jmenovitá délka	40 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	38 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	21 Nm
Hmotnost výrobku	194 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS