

Vodící jednotka FEN-20-50-KF

Číslo dílu: 8204031

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	20
Zdvih	50 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla Fy	520 N
Max. síla Fy, statická	830 N
Max. síla Fz	520 N
Max. statická síla Fz na čelistech	830 N
Max. moment Mx	15 Nm
Max. moment Mx statický	24 Nm
Max. moment My	20 Nm
Max. moment My, statický	31 Nm
Max. moment Mz	20 Nm
Max. moment Mz, statický	31 Nm
Posuvová síla	15 N
Pohybující se hmotnost	329 g
Hmotnost výrobku	888 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodícího prvku	zušlechtěná ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pohybové desky	tvárný slitina hliníku, eloxováno