


deska s napájením VMPA-FB-SP-M12-V

Číslo dílu: 8204604

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. příkon	4 A
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Přípustné výkyvy napětí	+/- 25 %
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	200 g
Elektrické připojení	5 pinů kulatý konektor M12x1
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	zesílený PA
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku