

# Přísavka s připojením OGVM-60-G-N-G38F

Číslo dílu: 8210274

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                      | Hodnota                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnaní přísavky                    | 10.6 mm                                                     |
| Min. poloměr výrobku                          | 27.5 mm                                                     |
| Jmenovitá světlost                            | 6 mm                                                        |
| Průměr přísavky                               | 60 mm                                                       |
| Objem přísavky                                | 22 cm <sup>3</sup>                                          |
| Poloha připojení                              | nahoře                                                      |
| Montážní poloha                               | libovoln.                                                   |
| Tvar přísavky                                 | oválná, zvonovitá                                           |
| Provozní tlak                                 | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Jmenovitý provozní tlak                       | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi                             |
| Provozní médium                               | atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Třída odolnosti korozi KBK                    | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                         |
| Shoda s LABS                                  | VDMA24364-A1/A2-L                                           |
| Okolní teplota                                | -20 °C...80 °C                                              |
| PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku | 143 N                                                       |
| Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku    | 216 N                                                       |
| Hmotnost výrobku                              | 24 g                                                        |
| Způsob upevnění                               | prostřednictvím připojení pro podtlak                       |
| Připojení podtlaku (vakua)                    | vnitřní závit G3/8                                          |
| Barva                                         | černá                                                       |
| Tvrdost Shore                                 | 60 +/- 5                                                    |
| Materiál závitového čepu                      | tvárná slitina hliníku                                      |
| Upozornění k materiálu                        | v souladu s RoHS                                            |
| Materiál přísavky                             | NBR                                                         |