

Přísavka s připojením OGVM-30-S-N-G38F

Číslo dílu: 8211013

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní přísavky	3 mm
Min. poloměr výrobku	35 mm
Jmenovitá světlost	4 mm
Průměr přísavky	30 mm
Objem přísavky	1.8 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1/A2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
PPřidrčná síla při jmenovitém provozním tlaku	36 N
Příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	35 N
Hmotnost výrobku	21 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	vnitřní závít G3/8
Barva	černá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	NBR