


filtr vedení
OAFA-C-Q4-E-F
Číslo dílu: 8212637

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	4 mm
Upozornění k použití	Těleso by se nemělo čistit polárními rozpouštědly (např. alkoholem).
Montážní poloha	libovoln.
Jemnost filtru	10 µm
Provozní tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Provozní médium	vzduch
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií v souladu s interní definicí společnosti Festo ve stupni F1A s omezeními týkajícími se použití Cu/Zn/Ni
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	5.4 g
Způsob upevnění	montáž do vedení
Pneumatické připojení	pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	HNBR
Materiál filtru	PE
Materiál tělesa	PA