

Vyrovnání výšky VAL-1/4-20-F1A

Číslo dílu: 8214724

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnání držáku přísavky	20 mm
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Připojení vakua shora
Provozní tlak	-0.95 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	118 g
Způsob upevnění	s vnějším závitem M26x1,5
Upevnění přísavky	vnitřní závit G1/4
Připojení podtlaku (vakua)	vnitřní závit G1/4
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	hliník
Materiál držáku	hliník POM silně legovaná nerezová ocel