


Axiální sady EAMM-A-T42-80PA

Číslo dílu: 8217186

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	69.1 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	5.76 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	10 Nm
Hmotnost výrobku	581 g
Kód rozhraní ovladače	T42
Kód rozhraní motoru In	80PA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS