

Ovládací jednotky CDSV-P20-A

Číslo dílu: 8217573

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Max. délka vedení	3 m
Ovládací prvky	3 tlačítka
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické přípojky
Odolnost přetížení	k dispozici
Rozsah provozního napětí, DC	15 V...30 V
Příkon při jmenovitém provozním napětí	elektronika ≤ 100 mA
Max. proudový příkon	20 mA
Značka KC	KC-EMC
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 4 podle ISO 14644-1
Skladovací teplota	-20 °C...80 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 85 %
Stupeň krytí	IP40 III
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	21 g
Elektrický příkon	0.5 W
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Jmenovitá nadmořská výška použití	≤ 2000 m NHN
Způsob indikace	Světelný LCD displej
Indikace provozuschopnosti	podsvícením
Indikace stavu	modrá LED = normální stav červená LED = porucha
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	zesílený PA