

Kruhový válec DPRA-N-1 1 1/4"-6-U-N

Číslo dílu: 8217864

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	6 in
Průměr pístu	1 1/4"
Závit na pístnici / pohybové tyči	7/16-20 UNF-2A
Tlumení	bez tlumení
Montážní poloha	libovoln.
Zakončení pístnice / pohybové tyče	vnější závit
Konstrukce	píst Pístnice trubka válce
Snímání poloh	bez
Pojištění proti pootočení / vedení	kulatí pístnice (pohyb. tyč)
Provozní tlak	9.99 psi...150 psi
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-40 °F...300 °F
Hmotnost výrobku	1.05 lb
Pneumatické připojení	NPT1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál trubky válce	silně legovaná nerezová ocel