

Paralelní sady EAMM-U-65-T42-60P-114

Číslo dílu: 8222167

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	65
Vzdálenost středů	114 mm
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	3000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Moment setrvačnosti	41.2 kg.mm ²
Moment při chodu naprázdno	0.22 Nm
Přenositelný krouticí moment	3 Nm
Hmotnost výrobku	665 g
Kód rozhraní ovladače	T42
Kód rozhraní motoru In	60P 60PA
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS