

filtrační vložka
OAFC-A2-Q4-E-E
Číslo dílu: 8224527

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jemnost filtru	40 µm
Velikost balení	5
Provozní médium	vzduch
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií v souladu s interní definicí společnosti Festo ve stupni F1A s omezeními týkajícími se použití Cu/Zn/Ni
Hmotnost výrobku	0.37 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál filtru	PE