

# Náboje spojek EAMC-H-10-5-GB5-5

Číslo dílu: 8228646

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	5 mm
Velikost	10
Jmenovitá délka	9.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.022 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	0.6 Nm
Hmotnost výrobku	2 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS