


Náboje spojek
EAMC-H-15-7-GB8-8
Číslo dílu: 8228650

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	8 mm
Velikost	15
Jmenovitá délka	12,4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	0.191 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	2 Nm
Hmotnost výrobku	4 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS