

# Náboje spojek EAMC-H-25-10-GB8-14

Číslo dílu: 8228653

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	14 mm
Velikost	15/25
Jmenovitá délka	15.4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	10000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	1.04 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	2 Nm
Hmotnost výrobku	11 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS