


Náboje spojek EAMC-H-30-10-GB16-9

Číslo dílu: 8228656

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Upínací průměr 1	9 mm
Velikost	30
Jmenovitá délka	20,7 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	8000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Okolní teplota	-25 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	3,2 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	8,5 Nm
Hmotnost výrobku	25 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS