

**Náboje spojek**  
**EAMC-H-30-10-GB16-12**  
Číslo dílu: 8228659

**FESTO**



**Technické údaje**

| Parametr                     | Hodnota                |
|------------------------------|------------------------|
| Upínací průměr 1             | 12 mm                  |
| Velikost                     | 30                     |
| Jmenovitá délka              | 20,7 mm                |
| Montážní poloha              | libovoln.              |
| Max. otáčky                  | 8000 1/min             |
| Shoda s LABS                 | VDMA24364-B2-L         |
| Skladovací teplota           | -25 °C...60 °C         |
| Relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %               |
| Okolní teplota               | -25 °C...60 °C         |
| Moment setrvačnosti          | 3,2 kg.mm <sup>2</sup> |
| Přenositelný krouticí moment | 11,5 Nm                |
| Hmotnost výrobku             | 24 g                   |
| Upozornění k materiálu       | v souladu s RoHS       |