

# Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB4-1/4:03:03-WP-Z

Číslo dílu: 8233011

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | 4                                                                                                               |
| Řada                                   | MS                                                                                                              |
| Zabezpečení ovládání                   | otočná hlavice s aretací<br>s příslušenstvím, uzamykatelný                                                      |
| Konstrukce                             | Redukční ventil bez manometru                                                                                   |
| Funkce regulátoru                      | konstantní výstupní tlak<br>s kompenzací napájecího tlaku<br>se sekundárním odvětráním<br>se zpětným odvětráním |
| Provozní tlak                          | 0.08 MPa...1.4 MPa<br>0.8 bar...14 bar<br>11.6 psi...203 psi                                                    |
| Rozsah regulace tlaku, MPa             | 0.05 MPa...1.2 MPa                                                                                              |
| Rozsah regulace tlaku                  | 0.5 bar...12 bar                                                                                                |
| Rozsah regulace tlaku, psi             | 7.25 psi...174 psi                                                                                              |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>netečné plyny                                                  |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                                                        |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                                                             |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                               |
| Skladovací teplota                     | -10 °C...60 °C                                                                                                  |
| Teplota média                          | -10 °C...60 °C                                                                                                  |
| Okolní teplota                         | -10 °C...60 °C                                                                                                  |
| Hmotnost výrobku                       | 490 g                                                                                                           |
| Způsob upevnění                        | s upevňovacím úhelníkem                                                                                         |
| Připojení pneumatiky 1                 | G1/4                                                                                                            |
| Pneumatické připojení 2                | G 1/4                                                                                                           |
| Materiál těsnění                       | NBR                                                                                                             |
| Materiál tělesa                        | tlakový odlitek z hliníku                                                                                       |