


Axiální sady EAMM-A-D60-80P-G2

Číslo dílu: 8234792

FESTO



Technické údaje

| Parametr | Hodnota |
|------------------------------|-------------------------|
| Jmenovitá délka | 75 mm |
| Montážní poloha | libovoln. |
| Max. otáčky | 6000 1/min |
| Shoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Skladovací teplota | -25 °C...60 °C |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Okolní teplota | -10 °C...60 °C |
| Moment setrvačnosti | 34.8 kg.mm ² |
| Přenositelný krouticí moment | 21 Nm |
| Hmotnost výrobku | 1070 g |
| Kód rozhraní ovladače | D60 |
| Kód rozhraní motoru In | 80P 80PA 80RA |
| Upozornění k materiálu | v souladu s RoHS |