


Rozdělovací blok FR-12-PK-4-B

Číslo dílu: 8762

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	3.4 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 bar...8 bar
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Počet vývodů	12
Počet přívodů	1
Připojení pneumatiky 1	vnitřní závit G1/4
Pneumatické připojení 2	pro hadici s vnějším Ø 6 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku