


# Ruční ventil s pákou

## TH-5-1/4-B

Číslo dílu: 8994

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                 | Hodnota                                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funkce ventilu                                           | 5/2 monostabilní                                                   |
| normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) | 550 l/min                                                          |
| Pneumatický pracovní výstup                              | G1/4                                                               |
| Provozní tlak                                            | -0.95 bar...10 bar                                                 |
| Konstrukce                                               | Talířové sedlo                                                     |
| Jmenovitá světlost                                       | 7 mm                                                               |
| Způsob řízení                                            | přím.                                                              |
| Ochrana proti výbuchu                                    | zóna 1 (ATEX)<br>zóna 2 (ATEX)<br>zóna 21 (ATEX)<br>zóna 22 (ATEX) |
| Shoda s LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Okolní teplota                                           | -10 °C...60 °C                                                     |
| Ovládací síla                                            | 34 N                                                               |
| Hmotnost výrobku                                         | 320 g                                                              |
| Způsob upevnění                                          | s průchozí dírou                                                   |
| Připojení pneumatiky 1                                   | G1/4                                                               |
| Pneumatické připojení 2                                  | G 1/4                                                              |
| Pneumatické připojení 3                                  | G1/4                                                               |
| Pneumatické připojení 4                                  | G1/4                                                               |
| Připojení pneumatiky 5                                   | G1/4                                                               |
| Materiál těsnění                                         | NBR                                                                |
| Materiál tělesa                                          | tlakový odlitek z hliníku                                          |